

Microgate Witty SEM

Die Witty SEM Ampeln können alleine oder in Kombination mit den Witty Lichtschranken verwendet werden. Das Witty SEM wird zentral per Funk mit einem Controller gesteuert. Es können bis zu 8 Ampeln gleichzeitig verwendet werden. Das System bietet voreingestellte Tests an, lässt aber auch das Konfigurieren eigener Tests zu.

Mögliche Anwendungsfälle:

- Startampel mit oder ohne Countdown
- Durchführung von Agility- oder Richtungswechsel-Tests mit oder ohne Lichtschranken
- Reaktivitätstests mit kognitiver-motorischer Komponente

